

Alimentation Externe

3051s



ABIOVA

www.abiolock.fr

V01.01.01

Nous vous remercions de votre confiance.

Les serrures PS de la gamme **ABIOLock** vous permettent de sécuriser les vitrines, tiroirs et placards.



Alimentation 3Vdc 500mA

Référence **3051s**

L'alimentation externe pour serrure ABIOLock 125 remplace la pile et est utile quand :

- La serrure n'est pas facilement accessible pour changer la pile.
- L'utilisation de la serrure ABIOLock est intensive (plus de 50 utilisations par jour).

Limites d'utilisation


Si vous utilisez l'option alimentation externe : Retirez la pile



Recyclez dans des conteneurs adéquats



Dimensions




Epaisseur 24mm

Par défaut la longueur de câble est de :

- 1,5m : référence 3051_01.5m,
- 2,5m : référence 3051_02.5m.

Raccordement

L'alimentation externe se raccorde sur un des trois connecteurs de de la serrure ABIOLock.



Informations :

Nous proposons en option une entretoise (réf. : **3053s** : plaque d'écartement) pour faciliter le passage du câble.



Précautions :

Pour retirer le connecteur, utilisez une pince. Ne pas tirer sur le câble.

Raccordement de plusieurs ABIOLock

L'alimentation externe 3051 peut raccorder jusqu'à quatre serrures ABIOLock.



Chaque serrure est indépendante

Le raccordement entre les serrures ABIOLock s'effectue via un câble **3052S-c** de longueur par défaut de 1,5m.

Il est possible de commander les longueurs suivantes :

1,5m	3052s-c_01_5
3m	3052s-c_03_0
10m	3052s-c_10_0

Attention :

- La longueur totale des câbles ne doit pas dépasser 12m (câble de l'alimentation 3051 compris)
- La distance entre deux serrures ABIOLock doit être de 10cm au minimum.

Raccordement d'une alimentation avec une serrure ABIOLock et des ABIOLock EXTENSION

L'alimentation externe 3051s peut raccorder jusqu'à quatre serrures ABIOLock.



Toutes les serrures s'ouvrent en même temps

Le raccordement entre les serrures ABIOLock s'effectue via un câble **3052S** de longueur par défaut de 1,5m.

Il est possible de commander les longueurs suivantes :

1,5m	3052s_01_5
3m	3052s_03_0
10m	3052s_10_0

Attention :

- La longueur total des câbles ne doit pas dépasser 12m (câble de l'alimentation 3051s compris)



Z.A. les rives de Seine

10 Quai de la borde

91130 Ris Orangis

+33 (0)1 69 49 61 00

contact@abiova.com

www.abiolock.fr

Pour commander vos badges, accessoires et piles

www.biocard.fr

Plus de 95% des composants sont fabriqués en
Europe

Document, dessins et photos non contractuels, pour des raisons de production certaines caractéristiques peuvent être amenées à être modifiées.